




"動き"のエボリューション



パーフェクティング・モーション – 私たちが製品を開発するとき、このモットーがモチベーションとなります。ブルムのレールシステム **MOVENTO** (モベント) は、シンクロ化された羽のように軽いスムーズな走行性、4方向前板調整機能、40 Kg および 60 kg の動荷重にも耐える高い安定性、そして引出の下がりの最小化を実現しました。



シンクロされた羽のように軽い動き
摩擦係数の小さいナイロン製ローラーをローラーキャリア内に使用し、レールとキャリアを同期させることで、羽のように軽い動きがシンクロします



快適な4方向調整
MOVENTO (モベント) は、前板の高さ調整および傾き調整の他、左右方向と奥行き調整も可能です。素早く、素簡単、迅速、ツールレスです



耐荷重性能と安定性
MOVENTO (モベント) には、耐荷重 40 kg と 60 kg のタイプがあります。優れた安定性と、引出の下がり小さいのが印象的です



ハンドルレスのオプション
SERVO-DRIVE (サーボドライブ)、TIP-ON (チップオン) または TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) のどれであれ – 取っ手のないオプションも、MOVENTO (モベント) を使用して問題ありません。家具は軽くタッチするだけで開きます

BLUMOTION

by Blum

BLUMOTION (ブルモーション) は、引出の大きさ、重さ、閉める速さに応じて動作するアダプティブなダンパーシステム。静かにやさしく引出を閉めます

SERVO-DRIVE

by Blum

SERVO-DRIVE (サーボドライブ) は、BLUMOTION (ブルモーション) 引出に取り付け可能な電動オープニングサポート。軽く押すだけで引出が開き、静かにやさしく引出が閉まります

TIP-ON

by Blum

TIP-ON (チップオン) は、ブルムの機械式オープニングサポート。前板を軽く押すだけで引出が開き、閉じる時は軽く押し込みます

TIP-ON BLUMOTION

by Blum

TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) は、2つの機能の魅力的なコンビネーション。TIP-ON (チップオン) と BLUMOTION (ブルモーション) の夢の競演です



アプリケーション		BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	kg	ウェブコードで検索する	ページ
▶▶ 着脱クラッチ機能 – 全開型引出レール								
	BLUMOTION (プルモーション) 付き MOVENTO (モベント) – 760H/766H	●	○	–	–			
							DQCZ3Y	428
	TIP-ON (チップオン) 付き MOVENTO (モベント) – 760H/766H	–	–	●	–			
							DQCZTA	430
	TIP-ON BLUMOTION (チップオン・プルモーション) 付き MOVENTO (モベント) – 760H/766H	–	–	–	○			
							DQD01M	432
	BLUMOTION (プルモーション) 付き MOVENTO (モベント) – 760H – キャビネット底板取付	●	○	–	–			
							DQD17Y	434
kg 動荷重		● 内蔵	○ オプション	– 不可能				

▶▶ アクセサリー

	奥行調整ユニット	436	全開時ストッパー	439
	サイドスタビライザーセット	436	ネジ	439
	背板取付具付 ガラリールセット	437	センタービット	440
	棚板後部取付具	437	戸あたり	440
	コーナーサポート	438	ドライバー	440
	コーナーサポート用ガラリール	438		

▶▶ 受レールのネジ止め位置

A	受レール 760H – 40 kg	441
B	受レール 760H – 60 kg	441
	受レール 760H – 40 kg – キャビネット底板取付	442

シンボル画像

▶▶ 取付、取外し、調整

	着脱クラッチ	443
	調整	443
	引出の取付／取外し	443
	TIP-ON BLUMOTION (チップオン・プルモーション)	444
	奥行調整 – TIP-ON BLUMOTION (チップオン・プルモーション)	444
	TIP-ON BLUMOTION (チップオン・プルモーション) 一体型シンクロ	444

シンボル画像


ピクトグラフ

	受注生産品 (お問い合わせください)		着脱クラッチ機能
	アクセサリ		動荷重 (kg)
	インフォメーション		取付寸法
	引出		カット寸法
	内引出用		取付
	全開型引出		取付、取外し、調整


レールシステム



- ▶ **MOVENTO (モベント)**
- ▶▶ **着脱クラッチ機能 – 全開型引出レール**



BLUMOTION (ブルモーション) 付き MOVENTO (モベント) – 760H/766H



- BLUMOTION (ブルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる、外から見えない全開型引出レール
- 羽のように軽いシンクロ走行
- BLUMATIC (ブルマチック) セルフクローズ機能
- ツールレスで左右/高さ/傾き調整が可能
- オプションで奥行調整ユニットも付けられる
- オプションで奥行調整ユニットも付けられる
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) – 電動オープニングサポートを追加可能


BLUMOTION

by Blum

ウェブコードで検索する

DQCZ3Y

必要なスペース



NL レール長さ

品番一覧

1		レール 左/右		
レール長さ NL (mm)		荷重 (kg)		
		40	60	
250		760H2500B		
270		760H2700B		
300		760H3000B		
320		760H3200B		
350		760H3500B		
380		760H3800B		
400		760H4000B		
420		760H4200B		
450		760H4500B	766H4500B	
480		760H4800B		
500		760H5000B	766H5000B	
520		760H5200B	766H5200B	
550		760H5500B	766H5500B	
580			766H5800B	
600		760H6000B	766H6000B	
650			766H6500B	
700			766H7000B	
750			766H7500B	

3	クラッチ、左/右		
	素材	カラー	品番
	プラスチック/スチール	オレンジ	T51.7601

左/右 別々に注文してください

左/右 別々に注文してください

Z アクセサリー


4	奥行調整ユニット 左/右		
	素材	カラー	品番
	プラスチック	RAL 7037 ダークグレー	298.7600

インセット式のアプリケーションのみ
SERVO-DRIVE (サーボドライブ) バッファ内蔵
着脱クラッチ T51.7601 に取付ける


12	サイドスタビライザーセット		
	レール長さ NL (mm)	素材	品番
	400 まで	プラスチック	ZS7M400MU
	600 まで	プラスチック	ZS7M600MU
	750 まで	プラスチック	ZS7M750MU

キャビネット幅 KB 1400 mm まで使用可能
カット用

引出



MOVENTO (モベント) ◀
着脱クラッチ機能 – 全開型引出レール ◀◀



レールシステム




BLUMOTION (ブルモーション) 付き MOVENTO (モベント) – 760H/766H

ウェブコードで検索する
DQCZ3Y


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース




* キャビネット上に直接受レールを取り付ける場合は、さらに +1 mm としてください

引出/内引出用




SKW 引出内寸幅
LW キャビネット内寸幅
** 引出の内寸幅の公差によっては、引出側板 16 mm の場合、前板の左右調整が制限されることがあります

引出



SKL 引出の長さ
NL レール長さ
* サイドスタビライザー使用の場合、さらに +12 mm

内引出用



ISKL 内引出の長さ
SKL 引出の長さ
NL レール長さ
X 前板厚さ
* 奥行調整装備の場合、さらに +3 mm

受レールのネジ穴位置

受レール 760H – 40 kg
レール長さ NL (mm)


250, 270	
300–350	
380–520	
550, 600	

受レール 760H – 60 kg


レール長さ NL (mm)

450	
500–600	
650–750	

引出の組立加工



ドリルジグ T65.1000.02 を使用します



* TIP-ON BLUMOTION 125 mm


参照ページ

概要 – MOVENTO (モベント)	427	その他の技術情報
概要 – MOVENTO/TANDEM (モベント/タンDEM) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	591	
アクセサリ	436	
受レールのネジ止め位置	441	
取付、取外し、調整	443	
概要 – 組立機械・ジグ	683	

レールシステム



- ▶ MOVENTO (モベント)
- ▶▶ 着脱クラッチ機能 - 全開型引出レール




TIP-ON (チップオン) 付き MOVENTO (モベント) - 760H/766H

ウェブコードで検索する
DQCZTA



- TIP-ON (チップオン) 機械式オープニングサポート内蔵の、外から見えない全開型引出レール
- 羽のように軽いシンクロ走行
- ツールレスで左右/高さ/傾き調整が可能
- 工具を使わない奥行調整内蔵
- オプションで奥行調整ユニットも付けられる
- MOVENTO (モベント) 用サイドスタビライザーセットをオプションで使用できる
- 幅の広い前板を、確実にプッシュオープンするための TIP-ON (チップオン) ・シンクロ部品 (オプション)

必要なスペース



品番一覧


1	レール 左/右		
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)	60	
250	760H2500T		
270	760H2700T		
300	760H3000T		
320	760H3200T		
350	760H3500T		
380	760H3800T		
400	760H4000T		
420	760H4200T		
450	760H4500T	766H4500T	
480	760H4800T		
500	760H5000T	766H5000T	
520	760H5200T	766H5200T	
550	760H5500T	766H5500T	
580		766H5800T	
600	760H6000T	766H6000T	
650		766H6500T	
700		766H7000T	
750		766H7500T	

チップオン使用時のプッシュオープン幅は、荷重や調整などで変化します。

3	クラッチ、左/右		
	素材	カラー	品番
	プラスチック/スチール	オレンジ	T51.7601

左/右 別々に注文してください

引出



Z アクセサリー

6b	TIP-ON (チップオン) シンクロピニオンセット		
	仕様	カラー	品番
	丸形	RAL 7037 ダークグレー	T57.7400.01

構成内容:

- 1 x 着脱クラッチ
- 1 x オーバーロードロックピニオン
- 2 x アダプター

6c	TIP-ON (チップオン) シンクロ連結棒		
	仕様	素材	品番
	丸形	アルミ	ZST.1160W

カット用


カット寸法 | キャビネット内寸幅 LW - 249 mm

12	サイドスタビライザーセット		
	レール長さ NL (mm)	素材	品番
	400 まで	プラスチック	ZS7M400MU
	600 まで	プラスチック	ZS7M600MU
	750 まで	プラスチック	ZS7M750MU

キャビネット幅 KB 1400 mm まで使用可能

カット用

MOVENTO (モベント) ◀
着脱クラッチ機能 – 全開型引出レール ◀◀



レールシステム


blum

TIP-ON (チップオン) 付き MOVENTO (モベント) – 760H/766H

ウェブコードで検索する
DQCZTA


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース




* キャビネット上に直接受レールを取り付ける場合は、さらに +1 mm としてください

引出/内引出用




SKW 引出内寸幅
LW キャビネット内寸幅
** 引出の内寸幅の公差によっては、引出側板 16 mm の場合、前板の左右調整が制限されることがあります

引出



SKL 引出の長さ
NL レール長さ
* サイドスタビライザー使用の場合、さらに +12 mm

内引出用



ISKL 内引出の長さ
SKL 引出の長さ
NL レール長さ
X 前板厚さ

受レールのネジ穴位置


受レール 760H – 40 kg
レール長さ NL (mm)

250, 270

300–350

380–520

550, 600




受レール 760H – 60 kg

レール長さ NL (mm)


450

500–600


650–750



引出の組立加工




ドリルジグ T65.1000.02 を使用します



* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

反応領域




760H の例、レール長さ NL 500 mm、4面引出、シンクロ機構付き

参照ページ

概要 – MOVENTO (モベント)	427
アクセサリ	436
受レールのネジ止め位置	441
取付、取外し、調整	443
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

▶ MOVENTO (モベント)
▶▶ 着脱クラッチ機能 - 全開型引出レール



TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 付き MOVENTO (モベント) - 760H/766H




TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

- TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 内蔵の、外から見えない全開型引出レール
- 羽のように軽いシンクロ走行
- ツールレスで左右/高さ/傾き調整が可能
- 工具を使わない奥行調整内蔵
- オプションで奥行調整ユニットも付けられる
- MOVENTO (モベント) 用サイドスタビライザーセットをオプションで使用できる
- キャビネット幅 400 mm 以上でシンクロ連結棒を使用可能 (オプション)

ウェブコードで検索する
DQD0IM

必要なスペース



NL レール長さ


品番一覧

1		レール 左/右		
				
レール長さ NL (mm)		荷重 (kg)		
		40	60	
270		760H2700M		
300		760H3000M		
320		760H3200M		
350		760H3500M		
380		760H3800M		
400		760H4000M		
420		760H4200M		
450		760H4500M	766H4500M	
480		760H4800M		
500		760H5000M	766H5000M	
520		760H5200M	766H5200M	
550		760H5500M	766H5500M	
580			766H5800M	
600		760H6000M	766H6000M	
650			766H6500M	
700			766H7000M	
750			766H7500M	

3	クラッチ、左/右		
	素材	カラー	品番
	プラスチック/スチール	オレンジ	T51.7601
左/右 別々に注文してください			

左/右 別々に注文してください

引出



6	TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) セット			
	レール長さ NL (mm)	ユニット	重量 (kg) ¹	品番
	270-320	S0	≤ 10	T60L7040
	270-320	S1	> 10-20	T60L7140
	350-750	L1	≤ 20	T60L7340
	350-750	L3	5-40	T60L7540
	350-750	L5	25-60	T60L7570
構成内容:				
6a	1 x TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) ユニット 左/右			
6a	1 x TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) ラッチ 左/右			
1	最も優れた開閉動作が得られる荷重 (引出自重を含む)			

構成内容:

6a 1 x TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) ユニット 左/右

6b 1 x TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) ラッチ 左/右

1 最も優れた開閉動作が得られる荷重 (引出自重を含む)

Z アクセサリー

キャビネット内寸幅 LW ≥ 314 mm

6c	TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) シンクロアダプター		
	仕様	カラー	品番
	左右共通	RAL 7035 ライトグレー	T60.000D
2 x 注文			

2 x 注文

6d	TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) シンクロ連結棒		
	仕様	カラー	品番
	丸形	ブラック	T60.1125W
カット用			
	カット寸法	キャビネット内寸幅 1W - 267 mm	

カット用

カット寸法 | キャビネット内寸幅 LW - 267 mm


キャビネット内寸幅 LW 265-313 mm

6e	TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 一体型シンクロ		
	仕様	カラー	品番
	四角い	RAL 7035 ライトグレー	T60.300D
カット用			
	カット寸法	キャビネット内寸幅 LW = 241 mm	

カット用

カット寸法 | キャビネット内寸幅 LW - 241 mm

—	TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 前板すき間テンプレート		
	すき間 (mm)	カラー	品番
	2.5	オレンジ	65.5631




TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 付き MOVENTO (モベント) – 760H/766H

ウェブコードで検索する
DQD0IM


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース




* キャビネット上に直接受レールを取り付ける場合は、さらに +1 mm としてください

引出/内引出用




SKW 引出内寸幅
LW キャビネット内寸幅
** 引出の内寸幅の公差によっては、引出側板 16 mm の場合、前板の左右調整が制限されることがあります

引出



SKL 引出の長さ
NL レール長さ

内引出用



ISKL 内引出の長さ
SKL 引出の長さ
NL レール長さ
X 前板厚さ

受レールのネジ穴位置


受レール 760H – 40 kg
レール長さ NL (mm)

270	
300–350	
380–520	
550, 600	

受レール 760H – 60 kg
レール長さ NL (mm)


450	
500–600	
650–750	

引出の組立加工



ドリルジグ T65.1000.02 を使用します

反応領域



760H の例、レール長さ NL 500 mm、4面引出、シンクロ機構付き (オレンジ) / なし (肌色)


参照ページ

概要 – MOVENTO (モベント)	427	その他の技術情報
アクセサリ	436	
受レールのネジ止め位置	441	
取付、取外し、調整	443	
取付、取外し、調整 – TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション)	444	
概要 – 組立機械・ジグ	683	


レールシステム



- ▶ **MOVENTO (モベント)**
- ▶▶ **着脱クラッチ機能 – 全開型引出レール**



BLUMOTION (ブルモーション) 付き MOVENTO (モベント) – 760H – キャビネット底板取付



- BLUMOTION (ブルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる、外から見えない全開型引出レール
- 羽のように軽いシンクロ走行
- キャビネット底板/キャビネット棚板取付け用
- BLUMATIC (ブルマチック) セルフクローズ機能
- ツールレスで左右/高さ/傾き調整が可能
- オプションで奥行調整ユニットも付けられる
- オプションで奥行調整ユニットも付けられる


BLUMOTION

by Blum

ウェブコードで検索する

DQD17Y

必要なスペース



NL レール長さ

品番一覧

1	モベント	ブルモーション	キャビネット底板取付レール 左/右
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)		
350	760H3500BU		
400	760H4000BU		
450	760H4500BU		
500	760H5000BU		


3	クラッチ、左/右		
素材	カラー		品番
プラスチック/スチール	オレンジ		T51.7601

左/右 別々に注文してください


Z アクセサリー

4	棚板後部取付具		
素材	カラー		品番
プラスチック	自然色		T51.7000.01

キャビネット底板止め



MOVENTO (モベント) ◀
着脱クラッチ機能 – 全開型引出レール ◀◀



レールシステム

blum®

BLUMOTION (ブルモーション) 付き MOVENTO (モベント) – 760H – キャビネット底板取付

ウェブコードで検索する
DQD17Y





取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

引出／内引出用

引出

内引出用



LTW	下側の幅
LW	キャビネット内寸幅
**	引出の内寸幅の公差によっては、引出側板 16 mm の場合、前板の左右調整が制限されることがあります

SKL	引出の長さ
NL	レール長さ


TL	棚板の長さ
NL	レール長さ
[1]	マウント

受レールのネジ穴位置



レール長さ NL (mm)

350-450

500



引出の組立加工




ドリルジグ T65.1000.02 を使用します

参照ページ

概要 – MOVENTO (モベント)	427	その他の技術情報	774
概要 – MOVENTO/TANDEM (モベント/タンデム) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	591		
アクセサリ	436		
受レールのネジ止め位置	441		
取付、取外し、調整	443		
概要 – 組立機械・ジグ	683		



奥行調整ユニット




- インセット引出でのみ使える
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) バッファ内蔵
- 着脱クラッチ T51.7601 に取付ける
- 左/右
- 素材: プラスチック
- カラー: RAL 7037 サンドグレー


品番一覧

名称	品番
奥行調整ユニット	298.7600



取付



4面引出 (前板が二重)




3面引出



奥行調整
±2 mm

サイドスタビライザーセット



- すべての MOVENTO (モベント) モーションテクノロジーと互換性があります
- カット用
- キャビネット幅 KB 1400 mm まで使用可能
- 素材: プラスチック
- カラー: RAL 7037 サンドグレー

品番一覧

レール長さ NL (mm)	品番
400 まで	ZS7M400MU
600 まで	ZS7M600MU
750 まで	ZS7M750MU

カット寸法

1	キャビネット内寸幅 LW - 315 mm
2	レール長さ NL + 10 mm



取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

- * キャビネット上に直接受レールを取り付ける場合は、さらに +1 mm としてください


引出

SKL	引出の長さ
NL	レール長さ
*	サイドスタビライザー使用の場合、さらに +12 mm





背板取付具付 ガラリーセット



- 素材: アルミニウム
- カラー: 酸化ニッケルメッキ


品番一覧

NL	品番	NL	品番
400	ZRE.363A.ID	550	ZRE.513A.ID
450	ZRE.413A.ID	580	ZRE.543A.ID
480	ZRE.443A.ID	600	ZRE.563A.ID
500	ZRE.463A.ID	650	ZRE.613A.ID
520	ZRE.483A.ID		
NL	レール長さ (mm)		


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース


* 受レールのネジ止め位置を参照



* 受レールのネジ止め位置を参照




取付



取付

取外し

棚板後部取付具




- MOVENTO/TANDEM (モベント/タンデム) で使用できます
- 素材: プラスチック
- カラー: 自然色

品番一覧

名称	品番
棚板後部取付具	T51.7000.01

取付




レールシステム

blum

- ▶ MOVENTO (モベント)
- ▶▶ アクセサリー



コーナーサポート



- 素材: プラスチック
- カラー: RAL 7037 サンドグレー


品番一覧

コーナーサポート	品番
2段ギャラリー用	ZTU.00Z0
3段ギャラリー用	ZTU.00D0

取付寸法


キャビネット内に必要なスペース 2段ギャラリー用

*	受レールのネジ止め位置を参照
---	----------------




キャビネット内に必要なスペース 3段ギャラリー用


*	受レールのネジ止め位置を参照
---	----------------



取付寸法 - コーナーサポート



コーナーサポート用ギャラリーレール



- カット用、1094 mm
- キャビネット幅 KB 1200 mm に最適
- 素材: アルミニウム
- カラー: 酸化ニッケルメッキ

品番一覧

名称	品番
コーナーサポート用ギャラリーレール	ZRG.1094U

カット寸法

キャビネット幅 KB - 106 mm
レール長さ NL - 64 mm



センタービット




- 径 2.7 mm、長さ 70 mm
- 径 3.5 mm の木ネジ用の下穴をあけます
- 下穴深さ最大 8 mm
- 素材：スチール、焼き入れ

品番一覧

名称	品番
センタービット	M01.ZZ03
交換用ビット	M01.ZZB3

粘着戸あたり




- ノイズ低減用
- 素材：プラスチック
- カラー：自然色

品番一覧

名称	品番
粘着戸あたり	993.710

埋込用バッファ



- ノイズ低減用
- すき間 2 mm
- 2つの部品からなる
- 素材：プラスチック
- カラー：RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)

品番一覧

名称	品番
埋込用バッファ	993.706

プラスドライバー



- PZ (Pozi) サイズ 2
- ブレード長さ 100 mm
- 全長 200 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材：プラスチック/スチール
- カラー：ブラック/オレンジ

品番一覧

名称	品番
プラスドライバー	303.756.1

マイナスドライバー




- スロットサイズ 1.0 x 5.5 mm を含む
- ブレード長さ 125 mm
- 全長 225 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材：プラスチック/スチール
- カラー：ブラック/オレンジ

品番一覧

名称	品番
マイナスドライバー	314.928.1




受レール 760H – 40 kg



NL	レール長さ
A	チップボードねじ Ø 3.5 x 15 mm、品番 609.1500
B	システムネジ、品番 661.1450.HG
レール後部のネジ止めは、最適な安定性のために有効です	

受レール 760H – 60 kg




NL	レール長さ
A	チップボードねじ Ø 3.5 x 15 mm、品番 609.1500
B	システムネジ、品番 661.1450.HG
レール後部のネジ止めは、最適な安定性のために有効です	




受レール 760H – 40 kg – キャビネット底板取付

NL 350–450





NL 500



NL	レール長さ
A	木ネジ 4 x 15 mm
B	システムネジ、品番 661.1450.HG


キャビネットの組立




レールをキャビネット組立前に取り付ける場合、レールおよびキャビネットの組立公差を考慮し、ネジ止め寸法を 1 mm 以上追加して、通常 38 mm を 39 mm 以上にしてください！




着脱クラッチ



4面引出 (前板が二重)



3面引出



内引出用


取付ビデオ



ウェブアドレス


www.blum.com/mov_videos

調整




左右調整
両側の着脱クラッチで行なう
±1.5 mm

引出の内寸幅の公差によっては、引出側板 16 mm の場合、前板の左右調整が制限されることがあります




左右調整
右側レールの後部で行なう


調整




上下調整
+3 mm



傾き調整




奥行調整
奥行調整 298.7600 あり
±2 mm





奥行調整
TIP-ON (チップオン) 付き
-1/+2 mm


引出の取付/取外し



取付




取外し






TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション)







取付




取外し



奥行調整 – TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション)



TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 一体型シンクロ



取付



取外し



取付ビデオ

ウェブアドレス

www.blum.com/assemblytiponblumotion

MOVENTO (モベント) ◀
取付、取外し、調整 ◀◀



レールシステム

blum

レールシステム